



## Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 5×D, Tipo: 13



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 232260 13     |
| GTIN              | 4045197592569 |
| Clase de artículo | 22G           |

### Descripción

#### Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º **343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

### Descripción técnica

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Longitud útil L <sub>1</sub> | 63,5 mm                         |
| Tornillos de amarre          | 232990 TX8                      |
| Intervalo Ø D <sub>c</sub>   | 13 - 17,5 mm                    |
| Cono Morse CM tamaño         | 2                               |
| Número de filos Z            | 2                               |
| Ejecución                    | 5×D                             |
| Mango                        | Cono Morse                      |
| Refrigeración interior       | no                              |
| Tipo de producto             | Brocas de plaquitas reversibles |

---

**Accesorios**

|   |            |
|---|------------|
| Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8     | 674248 TX8 |
| Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8            | 232990 TX8 |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm | 211750 1,3 |