

**HOLEX****Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 8xD,  
Tipo: 48****Datos de pedido**

Número de pedido	232265 48
GTIN	4045197592668
Clase de artículo	22G

**Descripción****Ejecución:**

Para perforaciones con una precisión hasta IT10. **Recta ranurada.**

**Nota:**

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

**343000-343530.**

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5 % y los valores  $v_c$  en un 10 %.

**Descripción técnica**

Tornillos de amarre	232990 TX20
Intervalo $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Longitud útil $L_1$	422,3 mm
Cono Morse CM tamaño	5
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20	232990 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600