



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232255 25
GTIN	4045197592521
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 5 % y los valores v_c en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Longitud útil L_1 : 288,9 mm

\varnothing de mango D_s : 32 mm

Longitud del mango L_s : 60 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

\varnothing de mango D_s	32 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Longitud útil L_1	288,9 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
Longitud del mango L_s	60 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	8×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600