

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	16 mm
Longitud total L	120 mm
Código ISO Soporte	A12X STFCR/L11
Longitud de voladizo $L_1$	60 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Serie	Master Mute
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Zona S no sujetable	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar