

Garant
Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Clase de artículo	29E

Descripción
Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	20 mm
Longitud de voladizo L_1	80 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Desplazamiento central L_3	11 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	A16X STF/CR/L11
Serie	Master Mute
Ø de mango D_s	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Zona S no sujetable	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar