

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Ø de mango D_s	16 mm
Longitud de voladizo L_1	80 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Serie	Master Mute
Código ISO Soporte	A16X STFCCR/L11
Zona S no sujetable	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar