

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Serie	Master Mute
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	16 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Longitud de voladizo L_1	60 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Longitud total L	120 mm
Código ISO Soporte	A12X STFCCR/L11
Zona S no sujetable	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	izquierda
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar