

**"Hold fast" – Imán cilíndrico, AlNiCo, Ø: 44mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 085968 44 |
| GTIN | 5012095492214 |
| Clase de artículo | 08Q |

Descripción**Ejecución:**

Para levantar el imán de la pieza de trabajo mediante husillo de extracción. Con 2 agujeros roscados M8 para la fijación de soportes.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------|
| Peso | 0,6 kg |
| Número de roscas de fijación | 2 |
| Roscas de fijación en la cabeza del imán | M8 mm |
| Fuerza de sujeción nominal | 200 N |
| Altura del cuerpo de imán | 44,5 mm |
| Ø | 44 mm |
| Material núcleo del imán | AlNiCo |
| Tipo de producto | Imán cilíndrico |

