



"Hold fast" – Imán cilíndrico, AlNiCo, Ø: 44mm



Datos de pedido

Número de pedido	085968 44
GTIN	2050000965326
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Para levantar el imán de la pieza de trabajo mediante husillo de extracción. Con 2 agujeros roscados M8 para la fijación de soportes.

Descripción técnica

Peso	0,6 kg
Número de roscas de fijación	2
Roscas de fijación en la cabeza del imán	M8 mm
Fuerza de sujeción nominal	200 N
Altura del cuerpo de imán	44,5 mm
Ø	44 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

