

**Garant****Micrómetro para exteriores HCT digital IP67 y Bluetooth, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Clase de artículo	41B

**Descripción****Ejecución:**

Innovador micrómetro para exteriores IP67 HCT con Bluetooth 5.0 y **dígitos de 12 mm** en una pantalla de alto contraste. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Debido al apagado automático, se logran tiempos de funcionamiento de la batería muy largos. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificadas. Superficies de medición de metal duro y biseladas. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición.

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2032.

**Descripción técnica**

Cantidad de pilas contenidas	1
------------------------------	---

Altura de las cifras pantalla LCD	12 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Clase de protección IP	IP 67
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Modelo husillo	templadas y rectificadas
Serie	HCT
Lectura	0,0005 pul
Tipo de pila	Pila redonda
Paso de husillo	1 mm
Límite de error	2 µm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Calibración	B1
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,001 mm
Modelo superficie de medición	Metal duro
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Conmutación medición relativa/absoluta	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste	022000 25
Capacidad de medición máxima 25 mm	022010 100

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas  
de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

---

### Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032