

Garant**Micrómetro para exteriores HCT digital IP67 y Bluetooth, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Clase de artículo	41B

Descripción**Ejecución:**

Innovador micrómetro para exteriores IP67 HCT con Bluetooth 5.0 y **dígitos de 12 mm** en una pantalla de alto contraste. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Debido al apagado automático, se logran tiempos de funcionamiento de la batería muy largos. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro y biseladas. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición.

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2032. 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Suministro de energía	con pilas
Límite de error	2 µm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Número de barras de ajuste	1
Altura de las cifras pantalla LCD	12 mm
Serie	HCT
Modelo superficie de medición	Metal duro
Lectura	0,0005 pul
Modelo husillo	templadas y rectificadas
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura	0,001 mm
Paso de husillo	1 mm
Tipo de pila	Pila redonda
Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B2
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Conmutación medición relativa/absoluta	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------