



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 5×D, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	232260 18
GTIN	4045197592576
Clase de artículo	22G

Descripción

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º **343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 18 - 24 mm

Longitud útil L₁: 171,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 3

Tornillos de amarre: 232990 TX9

Descripción técnica

Intervalo Ø D _c	18 - 24 mm
Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud útil L ₁	171,5 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
