



Panel de luz LED 360° con función de regulación CONNECT, Tipo: AREA-10



Datos de pedido

Número de pedido	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas. Panel de luz LED con batería de alto rendimiento con iluminación homogénea y sin deslumbramiento. La robusta carcasa de plástico de las lámparas, a prueba de golpes, es perfecta para todos los entornos de trabajo. Posibilidad de montaje en el soporte SCANGRIP®. Para baterías CAS de 18 V, baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas o conexión directa a la alimentación eléctrica de SCANGRIP®.

- **Ángulo de emisión seleccionable entre 360° y 180°.**
- **Regulable en cinco niveles de luz.**
- **El control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar hasta cuatro lámparas y adaptar la potencia lumínica en cinco niveles para adaptarla al trabajo correspondiente.**

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.º 073870 - 073890 y 081249.

Descripción técnica

Anchura total	200 mm
Clase de protección IP	IP 65
Longitud total	212 mm
Altura total	395 mm
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Corriente de alumbrado	1000 - 10000 lm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Panel de luz