

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/06mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	269984 10/06
GTIN	4067263786825
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	12 mm
Longitud total L	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	A10K SCLCR/L06
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

