

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	A16Q SCLCR/L09
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Longitud total L	180 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

