

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/09mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tamaño de placa	9 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	31 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	A16Q SCLCR/L09
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Longitud total L	180 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

