

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/09mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	9 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	22 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

