

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	9 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Ø de mango D _s	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	22 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

