

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	7 mm
Código ISO Soporte	A12L SCLCR/L06
Ø perforación previa mínima D _{min.}	14 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Longitud total L	140 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L ₁	24,3 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

