

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L12
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	43 mm
Desplazamiento central L ₃	13,5 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø de mango D _s	25 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

