

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A16Q SCLCR/L09
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	18 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

