

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/09mm**



Datos de pedido

Número de pedido	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	43 mm
Longitud total L	200 mm
Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L09
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Desplazamiento central L ₃	13,5 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

