

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø de mango D _s	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Tamaño de placa	6 mm
Código ISO Soporte	A10K SCLCR/L06
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

