

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø de mango D_s	8 mm
Desplazamiento central L_3	5 mm
Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	10 mm
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	100 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	A08H SCLCR/L06
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

