

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A12L SDUCR/L07
Desplazamiento central L ₃	8 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	140 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

