

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Desplazamiento central $L_3$	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	19 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	28 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Longitud total L	180 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

