

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	A10K SDUCR/L07
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	13 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

