

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A10K SDUCR/L07
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	13 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

