

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Longitud total L	180 mm
Desplazamiento central L ₃	10 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L07
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

