

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L11
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Desplazamiento central L ₃	14 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

