

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Código ISO Soporte	A10K SDQCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

