

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	19 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	28 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L07
Longitud total L	180 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Desplazamiento central $L_3$	10 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

