

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A20R SDQCR/L11
Ø de mango D_s	20 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

