

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	A20R SDQCR/L11
Longitud total L	200 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

