

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	31 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Código ISO Soporte	A25R SDQCR/L11
Desplazamiento central L ₃	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø de mango D _s	25 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

