

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	14 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23 mm
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Longitud total L	180 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L11
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

