

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	8 mm
Longitud total L	140 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A12L SDQCR/L07
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	15 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

