

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm**

### Datos de pedido

Número de pedido	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	14 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L11
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Longitud total L	180 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	23 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

