



Lámpara de trabajo LED con batería de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: MULTI-R



Datos de pedido

Número de pedido	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una **perfecta reproducción del color** y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. **Lente de vidrio intercambiable** y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria. **MULTIMATCH R.** Lámpara de trabajo con batería portátil y potente con función de escaneo CCT continua. Indicación trasera de la capacidad de la batería y la autonomía restante. Pie de ajuste integrado adecuado para montaje directo en soporte Scangrip 081252 1,35-3.

Con función de escaneo CCT continua. Cuando está activada, la lámpara escanea automáticamente la superficie del objeto con toda el área del espectro de color. Se puede bloquear en cualquier momento. Ideal para detectar defectos de pintura.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable del cargador.

Descripción técnica

Valor CRI	95
Corriente de alumbrado	120 - 1200 lm
Tipo batería	Ion de litio
Longitud total	165 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Zona ATEX	ninguno
Duración ilumin.	1 - 10 h
Peso	820 g
Anchura total	155 mm
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lámpara de trabajo