

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 2,25 x D, derecha, Ø DC: 14mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	268408 14
GTIN	4067263802242
Clase de artículo	21X

## Descripción

**Ejecución:**Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

## Descripción técnica

Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	38,5 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 07..
Longitud del mango L <sub>s</sub>	45 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	31,5 mm
Ø nominal D	14 mm

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 40	269028 40
--	-----------