



Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes HOLEX Clever Tap + broca espiral de orificio central, Para rosca métrica: M3-12



Datos de pedido

Número de pedido	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Clase de artículo	12H

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º 131265 y fresa de corona n.º 114031.

Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
Serie	CleverTap
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho para roscar

Accesorios

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2	114031 10,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5	114031 2,5
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M10	131265 M10
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2	114031 4,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114031 6,8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114031 8,5
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M8	131265 M8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3	114031 3,3
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M5	131265 M5
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M4	131265 M4
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M6	131265 M6
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Caja vacía Tipo 4	146961 4
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5	114031 5
	131265 M3

Macho de roscar a máquina HOLEX Clever TapForma B DIN
371/376 M M3
