



Trazador acodado, con puntas de metal duro, Tipo: HM



Datos de pedido

Número de pedido	458600 HM
GTIN	7610733004546
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

Puntas de metal duro, 1 lamina cortante recta y 1 acodada, niqueladas y cromadas. Parte de mango moleteado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para trazado de piezas de trabajo extremadamente duras.

Pieza de repuesto:

Varillas de recambio n.º 458630; 458640.

Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Tipo de producto	Trazador

Accesorios

Lámina cortante de recambio recta sin rosca	458630
Lámina cortante de recambio curvada sin rosca	458640