

**Trazador acodado, con puntas de metal duro, Tipo: HM****Datos de pedido**

Número de pedido	458700 HM
GTIN	4067263104803
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Puntas de metal duro, 1 lámina cortante recta y 1 acodada, pavonadas. Parte de mango moleteado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para trazado de piezas de trabajo extremadamente duras.

Pieza de repuesto:

Varillas de recambio n.º 458630; 458640.

Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Tipo de producto	Trazador

Accesorios

Lámina cortante de recambio recta sin rosca	458630
Lámina cortante de recambio curvada sin rosca	458640