



## Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos HOLEX Clever Tap + broca espiral de orificio central, Para rosca métrica: M3-12



### Datos de pedido

Número de pedido	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Clase de artículo	12H

### Descripción

#### Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º 135255 y fresa de corona n.º 114031

### Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
Serie	CleverTap
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho para roscar

## Accesorios

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M5	135855 M5
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M12	135855 M12
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M4	135855 M4
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M6	135855 M6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M10	135855 M10
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M3	135855 M3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Caja vacía Tipo 4	146961 4
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M8	135855 M8