

Garant**Mesa de medida de precisión universal con brazo articulado 3-D GARANT,
Mesa longitud×Anchura: 400X250mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 442500 400X250 |
| GTIN | 4067263803492 |
| Clase de artículo | 41C |

Descripción**Ejecución:**

Superficie de medición lapeada por diamante, certificado de prueba. Brazo articulado 3D macizo con apriete central mecánico. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Posicionamiento rápido y sencillo. Asiento para reloj comparador universal. Con ajuste preciso, para vástagos de fijación de Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pulgadas e instrumentos de medición con prisma soporte. Volante engomado de gran tamaño (Ø 55 mm) en el brazo articulado para facilitar el bloqueo y desbloqueo del apriete central.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------------|
| Rosca de conexión | M8 |
| Peso | 17,5 kg |
| Longitud brazo articulado L ₁ | 133 mm |
| Radio de acción del brazo articulado 3 D | 290 mm |
| Longitud brazo articulado L ₂ | 113 mm |
| Norma | DIN 876/1 |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante |

| | |
|------------------|------------------|
| Calibración | D1 |
| Tipo de producto | Mesa de medición |

Servicios

| | |
|---|----------------|
| Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm | 024580 400X400 |
|---|----------------|