



Batería de 12 V con cargador, Tipo: M12NRG201



Datos de pedido

Número de pedido	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Batería:

- **Control inteligente: electrónica REDLINK™.**
- **Protección contra sobrecarga: evita daños accidentales a la batería.**
- **Sistema de gestión de temperatura: mantiene la batería en el rango de temperatura ideal para garantizar una máxima vida útil.**
- **Vigilancia de compartimentos individuales: garantiza una carga y descarga óptimas para una máxima vida útil.**
- **Protección contra descargas profundas: previene el daño de las celdas debido a las descargas profundas.**
- **Hasta el doble de tiempo de funcionamiento con un 20 % más de rendimiento.**
En comparación con otras tecnologías de iones de litio o tecnologías de baterías MILWAUKEE® anteriores. Los resultados dependen de la tensión, la herramienta y la aplicación.
- **Batería de estructura soldada e integrada con separadores sensibles a los golpes que evitan el fallo de la batería en caso de vibraciones o caídas excesivas.**
- **Puede utilizarse a temperaturas extremas de hasta -20 °C sin que afecte al tiempo de funcionamiento ni a la vida útil.**
- **La protección contra descargas evita daños en las celdas debido a una sobredescarga.**

Cargador:

- **El control electrónico de temperatura optimiza la velocidad de carga y, de este modo, protege contra el sobrecalentamiento y aumenta la duración de la batería.**
- **La placa de circuitos encapsulada protege los componentes electrónicos del polvo, la humedad y los golpes.**

- El LED se ilumina gradualmente para indicar el estado de carga actual de la batería.
- Las baterías REDLITHIUM™ 2,0 Ah se cargan en 40 min o menos.

Suministro:

1 paquete de baterías M12 B2 y 1 cargador C12 C.

Descripción técnica

Tiempo de carga por batería	40 min
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	12 V
Peso por batería	200 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio