

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Anchura de función L ₄	29,5 mm
Serie	Master Eco
Tornillo para calzo	259027 8
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2020K12

Calzo	259031 49
Brida, tornillo, junta tórica	259036 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 8	259027 8
Unidad de brida Tipo 22	259036 22
Calzo Tipo 49	259031 49