

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525M12
Calzo	259031 49
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Longitud total L	150 mm
Tornillo para calzo	259027 8
Serie	Master Eco

Tamaño del mango	25 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 49	259031 49
Unidad de brida Tipo 22	259036 22
Tornillo para calzo Tipo 8	259027 8