

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Longitud total L	125 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Calzo	269007 1
Serie	Master Eco
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K11
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	259027 3
Brida, tornillo, resorte	259036 23

Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 3	259027 3
Calzo Tipo 1	269007 1