

**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Brida, tornillo, resorte	259036 24
Tornillo para calzo	259027 8
Longitud total L	100 mm
Calzo	259031 50
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Serie	Master Eco
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020H15

Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	15 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete